

HEDI

Kabelių vyniotuvas skirtas F, B, PL, CZ, Tipas: 15N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081195 15N
GTIN	4003644017003
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo $\varnothing < 12$ mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Plotis	185 mm
Kabelio sandara	3G1,5
Ilgis	325 mm

Nominali galia išvyniojus	2000 (16 A) W
Laido ilgis	15 m
Tipas	15N
Aukštis	275 mm
Kabelio klasė	H07RN-F
Korpuso medžiaga	Iš plastiko
Nominalioji įtampa	250 V
IP apsaugos klasė	IP 24
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas