


**KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 20
GTIN	4047109076204
Produktų klasė	24K

**Aprašymas****Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

**Paskirtis:**

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	185 mm
tinka gręžimo galvutei	20 - 25 mm
Korpuso Ø $d_1$	19 mm
ABS® koto Ø $D_s$	50 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	150 mm
Nominalus Ø $D$	20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

