

**KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 32mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236651 32 |
| GTIN | 4047109227057 |
| Produktų klasė | 24L |

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinių kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaliajoje ir horizontaliojoje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659.
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------|
| Bazinio laikiklio varžtas | 239653 8IP9 |
| Centravimo viršūnės dydis | 60 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| korpuso dydis | 26 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serija | KUB Centron® |
| Nominalus Ø D | 32 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | Aklinųjų kiaurymių gręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP | 239652 15IP |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP9 | 239653 8IP9 |
| Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm | 211750 2,8 |