

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 1616H08
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Svirties varžtas	259018 2
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 40
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500