

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Koto dydis	16 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 1616H06
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Svirtis	259015 9
Svirties varžtas	259018 6
Plokštelės dydis	6 mm
Atraminė plokštelė	259031 25
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Svirtis Tipas 9	259015 9
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500