

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 40
Plokštelės dydis	8 mm
Svirties varžtas	259018 8
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	A25R PWLNR/L08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500