

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Varžtų rinkinys	259023 3
Spaustukas	259038 12
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Kaištis	259049 5
Atraminė plokštelė	259031 41
Laikiklio ISO kodas	A32S MWLNR/L08
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259023 3
Kaištis Tipas 5	259049 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500