


KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 26mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 26
GTIN	4047109076235
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	175 mm
tinka gręžimo galvutei	26 - 32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	210 mm
Korpuso Ø d ₁	25 mm
Nominalus Ø D	26
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

