


KOMET® bazinis laikiklis, 4×D, Ø DC: 40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236653 40
GTIN	4047109076280
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 4×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

tinka gręžimo galvutei	40 - 45 mm
Korpuso Ø d ₁	38,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	235 mm
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Naudingasis ilgis L ₁	185 mm
Nominalus Ø D	40
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

