



KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 23mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236651 23 |
| GTIN | 4047109226968 |
| Produktų klasė | 24L |

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaliajoje ir horizontaliojoje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Centravimo viršūnės dydis | 30 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| korpuso dydis | 20 |
| Bazinio laikiklio varžtas | 239653 8IP8 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 060306 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serija | KUB Centron® |
| Nominalus Ø D | 23 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | Aklinųjų kiaurymių gręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP8 | 239653 8IP8 |