

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 2
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Svirtis	259015 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Atraminė plokštelė	259031 40
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Plokštelės dydis	8 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 2020K08
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500