

**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	PWLNLR/L 2020K06
Plokštelės dydis	6 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Svirtis	259015 9
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Svirties varžtas	259018 6
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Atraminė plokštelė	259031 25
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500