

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 40
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Svirtis	259015 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Svirties varžtas	259018 2
Laikiklio ISO kodas	A32S PWLNR/L08
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500