

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Kaištis	259049 5
Varžtų rinkinys	259023 3
Spaustukas	259038 12
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	50 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Laikiklio ISO kodas	A40T MWLNR/L08
Atraminė plokštelė	259031 41
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L_2	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Kaištis Tipas 5	259049 5
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259023 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500