

HOLEX®
CCMT 120408 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260218 HBX020 |
| GTIN | 4045197668738 |
| Produktų klasė | 22D |

Aprašas

CCMT 120408 Pakuotėje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,06 - 0,36 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 300 m/min |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožialaužis | PM |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Kietlydinys | HBX020 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Serija | Tekinimo plokštelės laikiklis |
| Serija | eco tekinimo plokštelių laikiklis |
| Serija | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Serija | Ištekinimo laikiklis |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamųjų plokštelių priskyrimas | neutral. |