

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirties varžtas	259018 2
Atraminė plokštelė	259031 40
Koto dydis	25 mm
Svirtis	259015 2
Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 2525M08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500