

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/06mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Produktų klasė	21T

## Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M PWLNR/L06
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Svirtis	259015 14
Plokštelės dydis	6 mm
Svirties varžtas	259018 10
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,25 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3  
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Svirtis Tipas 14

259015 14

Svirties varžtas Tipas 10

259018 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500