

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 9
Svirties varžtas	259018 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Atraminė plokštelė	259031 25
Laikiklio ISO kodas	PWLN/L 2525M06
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Svirtis Tipas 9	259015 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500