

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	15 mm
Atraminė plokštelė	259031 37
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Koto dydis	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Svirties varžtas	259018 11
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirtis	259015 12
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 2525M15
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Atraminė plokštelė Tipas 37	259031 37
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500