

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	20,5 mm
Atraminė plokštelė	269005 3
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Atraminė plokštelė Tipas 3

269005 3

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500