

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 3
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SDHCR/L 2525M11
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500