

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/06mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Svirtis	259015 14
Mažiausias pragražimo Ø D_{min}	25 mm
Svirties varžtas	259018 10
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Laikiklio ISO kodas	A20Q PWLNR/L06
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 14

259015 14

Svirties varžtas Tipas 10

259018 10

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500