

**CCMT 120404, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 120404 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui