

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251110 32/15  |
| GTIN             | 4045197656735 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys        | 259047 4               |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 40 mm                  |
| Spyruoklių rinkinys                  | 259044 6               |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>        | 30 mm                  |
| Koto dydis                           | 32 mm                  |
| Laikiklio ISO kodas                  | PSKNR/L 3232P15        |
| Plokštelės dydis                     | 15 mm                  |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | SN.. 1506..            |
| Atraminė plokštelė                   | 259031 37              |
| Svirties varžtas                     | 259018 11              |
| Svirtis                              | 259015 12              |
| Bendras ilgis L                      | 170 mm                 |
| Norma                                | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis                            | dešininis              |
| Vidinis aušinimas                    | ne                     |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas $\kappa$ | 75 laipsniai                                      |
| Paskirtis                     | Apdaila   |
| Paskirtis                     | Apdaila   |
| Paskirtis                     | Apdaila   |
| Produkto rūšis                | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

### Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Svirties varžtas Tipas 11   | 259018 11   |
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4   | 259047 4    |
| Svirtis Tipas 12  | 259015 12   |
| Atraminė plokštelė Tipas 37   | 259031 37   |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15                           | 674248 TX15 |
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6   | 259044 6    |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500  |