

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto dydis	10 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	7 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	SDHCR/L 1010E07
Bendras ilgis L	70 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500