

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Svirties varžtas	259018 8
Plokštelės dydis	8 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Atraminė plokštelė	259031 40
Laikiklio ISO kodas	A25R PWLNR/L08
Svirtis	259015 2
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Svirtis Tipas 2	259015 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500