

**CCMT 120404, Rūšis: CA4515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA4515
GTIN	
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA4515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui