

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 7
Svirties varžtas	259018 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Atraminė plokštelė	259031 38
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 3232P19
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Svirtis	259015 13
Plokštelės dydis	19 mm
Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 38	259031 38
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500