

**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2020K12
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirties varžtas	259018 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500