

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 2
Plokštelės dydis	8 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Atraminė plokštelė	259031 40
Svirties varžtas	259018 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Laikiklio ISO kodas	A32S PWLNR/L08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500