

HOLEX®
CCMT 09T304 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Produktų klasė	22D

Aprašas

CCMT 09T304 Pakuotėje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Pastūma f	0,06 - 0,36 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.