

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminė plokštelė	269005 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SDHCR/L 1616H11
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500