

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 10/07mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260309 10/07 |
| GTIN | 4045197655349 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---|
| Laikiklio ISO kodas | SDJCR/L 1010E07 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 12 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Galvutės ilgis L ₁ | 13 mm |
| Koto dydis | 10 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 70 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500