

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Svirties varžtas	259018 2
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2525M12
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500