

HOLEX®
CCMT 09T304 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Produktų klasė	22D

Aprašas

CCMT 09T304 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma f	0,06 - 0,36 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.