

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis $L_1$	17 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1212F07
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500