

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Svirtis	259015 12
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2525M15
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Atraminė plokštelė	259031 37
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirties varžtas	259018 11
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Atraminė plokštelė Tipas 37	259031 37
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500