

**CCMT 120408, Rūšis: CA525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260204 CA525
GTIN	4960664679072
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 120408 CA525 Kietlydinys: CA525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min

Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui