

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Atraminė plokštelė	269005 3
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500