


SNMG 120408, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120408 CA510 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: CA510
 Drožlialaužis: PQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 180 - 590 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	CA510

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui