

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 3232P15
Koto dydis	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 37
Plokštelės dydis	15 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Svirtis	259015 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 37	259031 37
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirtis Tipas 12	259015 12
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500