

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251111 32/15 |
| GTIN | 4045197650832 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Plokštelės dydis | 15 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 30 mm |
| Svirties varžtas | 259018 11 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SN.. 1506.. |
| Atraminė plokštelė | 259031 37 |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 4 |
| Svirtis | 259015 12 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 40 mm |
| Laikiklio ISO kodas | PSKNR/L 3232P15 |
| Koto dydis | 32 mm |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 6 |
| Bendras ilgis L | 170 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |

| | |
|----------------|---|
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Svirtis Tipas 12 | 259015 12 |
| Atraminė plokštelė Tipas 37 | 259031 37 |
| Svirties varžtas Tipas 11 | 259018 11 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6 | 259044 6 |
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4 | 259047 4 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |