

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 08/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 08/07
GTIN	4045197655318
Produktų klasė	21T

Aprašymas

Tekinimo plokštelės laikiklis 08/07 mm Laikiklio ISO kodas: SDJCR/L 0808D07

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 10 mm

Galvutės ilgis L_1 : 13 mm

Bendras ilgis L: 60 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269028 22

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_4	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 0808D07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L_1	13 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Serija	QuickTurn
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269440
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22