

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260306 16/11 |
| GTIN | 4045197652522 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Laikiklio ISO kodas | SDHCR/L 1616H11 |
| Koto dydis | 16 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 12 mm |
| Varžtas atraminei plokštei | 269013 2 |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 |
| Atraminė plokštelė | 269005 3 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Atraminė plokštelė Tipas 3

269005 3

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500