

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Svirties varžtas	259018 13
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Koto dydis	32 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 3232P19
Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Svirtis	259015 13
Atraminė plokštelė	259031 38
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 38	259031 38
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500