


SNMG 120408, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120408 CA6525 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: CA6525
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	CA6525

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui