

 KOMET**KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė, Ø DC: 130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236660 130
GTIN	4047109090590
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštei Ø. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6xD.

Saugus procesas iki 6xD.**Paskirtis:**

Su centravimo viršūne Nr. 236661 – 236662.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

Pastaba:

Atsarginės dalys – pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d ₁	127,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 10IP (2,8 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX06T304

Centravimo viršūnės dydis	115
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nominalus \varnothing D	130
Iškyšos ilgis L_A	90 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236661 115
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236662 115
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8