

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1212F07
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500