

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 2020K12
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirties varžtas	259018 2
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500