


SNMG 120404, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120404 CA6525 Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: CA6525
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	CA6525

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui